



6765106086

## WCD penaaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deur	Centraalplaat
------	---------------

---

Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
-------------	--

---

Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
-----------	---

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3
---------------------	------------------------------------

---