



6765108982

WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1, wit glz.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker S.1