



6765108989

WCD penaaarde met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 41,60 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
-------------	--------------------------------------------------------------------------

Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
-----------	-------------------------------------------------------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------