



6768111909

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 53 mm

Diepte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Aardingspen

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitend scharnierende afdekking
-----------	--------------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------