



75663594

14:23



**Tastsensor berker B.IQ met therm. 3-v, aluminium**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
Materiaal	Aluminium

**Connectiviteit**

Met RF-bussysteem(radiofrequent)	Nee
----------------------------------	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

**Teksten**

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Doos	Voor installatie in afzonderlijke standaard inbouwdozen
Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toets hulpfunctie kan worden geactiveerd
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object
Versleuteling	Met toetsblokkeerfunctie