



75664594

14:23

Tastsensor berker B.IQ met therm. 4-v, aluminium

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Aluminium
Materiaal	Aluminium

Aansluitmogelijkheden

Met RF-bussysteem(radiofrequent)	Nee
----------------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Doos	Voor installatie in afzonderlijke standaard inbouwdozen
Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toets hulpfunctie kan worden geactiveerd
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object
Versleuteling	Met toetsblokkeerfunctie