



75664599

14:23

Tastensor berker B.IQ met therm. 4-v, kunststof polarwit mat

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|-----------|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| Materiaal | Thermoplast |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------------------|-----|
| Met RF-bussysteem(radiofrequent) | Nee |
|----------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------------|------------|
| Energiezuinigheidsklasse | IV (2%) |
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

Teksten

| | |
|---------------|---|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
| Doos | Voor installatie in afzonderlijke standaard inbouwdozen |
| Functie | Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie, Toets hulpfunctie kan worden geactiveerd |
| Modus | Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus |
| Temperatuur | Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar), Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object |
| Versleuteling | Met toetsblokkeerfunctie |