



80040001



KNX busaankoppelaar, inbouw

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Teksten

Beveiliging Met stofbeschermingskap voor gebruikersinterface (AST)

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor