



80162780



Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Functies

Met kamerthermostaat Nee

Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 1013

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object