



80162865

IP20  °C 



## Drukknop opzetmod. 2-v, R zwart

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

#### Functies

Met kamerthermostaat Nee

#### Afmetingen

Diepte 17 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object