



80162869



Drukknop opzetmod. 2-v, R polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Functies

Met kamerthermostaat Nee

Afmetingen

Diepte 17 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object