



85020100



## Netinbouwelement voor KNX RF

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Aansluitwijze Klemmontage, Schroefaansluiting

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen