



85121100

## Schakelmodule 1-voudig, 2-draads

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 5 - 70 W

#### Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)