



85141175

Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet

Technische eigenschappen

Gebbruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 12 - 12 V |
|-------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Antraciet |
|-------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|------------------------|--------|
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
|------------------------|--------|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Compatibiliteit

| | |
|---------------------|----|
| Geschikt met dimmer | Ja |
|---------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt met schakelaar | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------------|-----|
| Geschikt voor jaloezie | Nee |
|------------------------|-----|

Teksten

| | |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|