



85655283



IP20

Configuratiemodus
KNX-RF



KNX-RF vlakkewandzender. 1-v, batterij, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

Samenstelling

Aantal kanalen 2

Bedrijfscyclus zender 1 %

Frequentie

RF-zendfrequentie 868,30 MHz

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

Materiaal Thermoplast

Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding