



85656182



IP20

**KNX-RF vlakke wandzender. 2-v, zonnecel, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

##### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

##### Uitrusting

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

##### Frequentie

RF-zendfrequentie 868,30 MHz

##### Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

##### Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Thermoplast

##### Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Spanning Voeding via zonnecel

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding