



85656239



IP20

## KNX-RF vlakkewandzender. 2-v, batterij, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

#### Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

#### Uitrusting

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

#### Frequentie

RF-zendfrequentie 868,30 MHz

#### Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Opbouwhoogte 14 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Materiaal Thermoplast

#### Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Montagewijze Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding