



ATA122199016

## ASL-L steun voor ATA12200/12201

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	93 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0

#### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal, Horizontaal
Gemonteerd op	Bodemstanzingen, Wandmontage

#### Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal-gewicht)	0

#### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07
Slagvastheid	Ja

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15-60 °C
---------------------	----------

#### Teksten

Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconen-vrij
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Gerelateerde Series	ATA 12x20