



ATA123048014

Variabele binnenhoek voor ATA12300/12301

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

Afmetingen

Hoogte 12 mm

Breedte 30 mm

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Kleur Bruin

RAL-kleur 8014

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Samenstelling

Met beschermfolie Nee

Gerelateerde Series ATA 12x30