



ATA123048014

## Variabele binnenhoek voor ATA12300/12301

### Technische eigenschappen

#### Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

#### Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

#### Afmetingen

Hoogte 12 mm

Breedte 30 mm

#### Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Kleur Bruin

RAL-kleur 8014

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

#### Uitrusting

Met beschermfolie Nee

Gerelateerde Series ATA 12x30