



ATA123078014

Sokkel- en dekselverbinding voor ATA12300/12301

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 12 mm |
| Breedte | 30 mm |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Bruin |
| RAL-kleur | 8014 |

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Normen

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|