



ATA125009016



LFK, bodemprofiel + deksel 12x50 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	52 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	550 - 550 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	3
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----