



ATA163008014

Atéha lijst 16*30 mm I. 2,10 m

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte | 16 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Lengte | 2100 mm |
| Binnendoorsnede | 420 - 420 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 3 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur | 8014 |
| Kleur | Bruin |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 65 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |