



ATA163048014

### Variabele binnenhoek voor ATA16300/16301

#### Technische eigenschappen

##### Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

##### Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

##### Afmetingen

Hoogte 16 mm

Breedte 30 mm

##### Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Kleur Bruin

RAL-kleur 8014

##### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

##### Uitrusting

Met beschermfolie Nee

Gerelateerde Series ATA 16x30