



ATA205038014

Variabele buitenhoek voor ATA20500/20501/20502

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	50 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Uitrusting

Met beschermfolie	Nee
Gerelateerde Series	ATA 20x50