



BD426N

Differentieelblok 4P 25A 30mA type AC

Technische eigenschappen

Architectuur

Positie N-aansluiting	Rechts
Aantal polen	4

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale stroom	25 A

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	83 mm