



BRAP651701ELN



## Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x170 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	65 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9600 - 9600 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	32
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
---	------------------------------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelstiften als afzonderlijke referentie
---------------------	--

#### Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0

