



BRP6513019011

BR70130/1-RAL9010 kanaal

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	65 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	6800 - 6800 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	20
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	40

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
---	------------------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-kleur	9011

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Samenstelling

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja