



BRS6521019016



Sokkel voor installatiekanaal in staal 65x210 mm, RAL 9016

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	12780 - 12780 mm ²

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	0
breedte deur 3	0

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	39
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	52

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, 45 mm
---	------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
------------------	-----

