



BRS652101D9016



## Sokkel voor installatiekanaal in staal 65x210 mm, 2 comp., RAL 9016

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	12210 - 12210 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	80 mm
breedte deur 3	0

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	23
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	50

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebuiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja