




BSR02R



## Spanning voor technische vloer < 32 mm

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Nee
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
Buitendiameter	140 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

#### Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

#### Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

#### Uitrusting

Aantal stopcontactdozen	0
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R02