




BSR02R



Spanning voor technische vloer < 32 mm

Technische eigenschappen

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Nee
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
Buitendiameter	140 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen	0
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R02