



COL40110SET19016

## Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	110 mm
Lengte	400 mm
Binnendoorsnede	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	16
--	----

#### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

#### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee