



CZ001

**Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 6 A

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 6 mm<sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 500 V

Type voeding AC

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 60 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen 12000

Elektrische levensduur in aantal cycli 6000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0,10 W

**Afmetingen**

Breedte 18 mm

**Uitrusting**

Aantal wisselcontacten 0

Aantal verbreekcontacten 1