



EE171



Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	15 s
-----------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²
---------------------------	-------------------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail, VUitbreidingssensor voor wand- en plafondmontage
--------------	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	53 mm
---------	-------

Diepte	65 mm
--------	-------