



EE181
IP20

Programmaklok digitaal, astronomisch weekprogramma, 2 wissel 16 A

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

Verlichting

Maximale belasting TL-lampen	1000 W
------------------------------	--------

Funcities

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	1,5 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	2

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +55 °C
---------------------	--------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	3,50 mm
Diepte	64 mm