



EEN002
IP55

Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Connectiviteit

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen
ontvanger en zender 100 m

Kabel

Kabellengte 1 m