



## Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

### Technische eigenschappen

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

#### Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen  
ontvanger en zender 100 m

#### Kabel

Kabellengte 1 m

EEN002

