



EEN002



Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -30 - 60 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender 100 m

Hoogte 40 mm

Breedte 40 mm

Diepte 90 mm

Kabel

Kabellengte 1 m