



EEN003



Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen
ontvanger en zender 100 m

Hoogte 32 mm

Breedte 48 mm

Diepte 41,30 mm