



EEN003

**IP55**

## Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

### Technische eigenschappen

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Oppervlaktemontage

#### Afmetingen

Maximale verbindingsafstand tussen ontvanger en zender 100 m

Hoogte 118 mm

Breedte 48 mm

#### Kabel

Kabellengte 1 m