

Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|------------------------------|--------|
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
|------------------------------|--------|

Functies

| | |
|--------------------------|-----|
| Vermogensreserve (jaren) | 5 y |
|--------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Met netwerksynchronisatie | Nee |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|----|
| Met kwartssynchronisatie | Ja |
|--------------------------|----|

Uitrusting

| | |
|---------------------|-----|
| Met impulsprogramma | Nee |
|---------------------|-----|

| | |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm ² |
|----------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 10 mm ² |
|---------------------------|--------------------------|

Instellingen

| | |
|--------------|-----|
| Dagprogramma | Nee |
|--------------|-----|

| | |
|---------------|----|
| Weekprogramma | Ja |
|---------------|----|

| | |
|---------------|-----|
| Jaarprogramma | Nee |
|---------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|--|
| Functie | Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel |
|---------|--|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 35 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 64 mm |
|--------|-------|

EG103