

## Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

#### Functies

Vermogensreserve (jaren) 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

#### Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag 1,50 s

Met impulsprogramma Nee

Aantal kanalen 2

#### Aansluiting

Soort contact 2x wissel

Doorsnede soepele geleider 1 - 16 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma Nee

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Functie Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 35 mm

Diepte 64 mm

EG203