



EN145



Interface-relais, ingang 10-26 V AC/DC, 1 wissel

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	5 A
Maximale stroom (cos phi 0,6)	5 A

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Spanning

Stuurspanning AC	10 - 26 V
------------------	-----------