



EN146



## Interface-relais, ingang 230 V AC, 1 wissel

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
Maximale stroom (cos phi 0,6)	5 A

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Spanning

Stuurspanning AC	230 - 230 V
------------------	-------------