



FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	61 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	110 mm
Binnendoorsnede	5460 - 5460 mm ²

FB6011007030



Deksel, deur

Aantal deksels	1
----------------	---

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	23
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	7030
Kleur	Grijs

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	1
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

