



**FB, buitenhoek voor goot 60x130 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 130 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

**Materiaal**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Verkeerswit                           |
| RAL-kleur              | 9016                                  |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie   | Nee       |
| Gerelateerde Series | FB 60x130 |

FB6013039016

