



FB6013057030

FB, vlakke hoek voor goot 60x130 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 130 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

| | |
|------------------------|---|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7030 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | FB 60x130 |