



FB6023007030



**FB, bodemprofiel + deksel 60x230 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	61 mm
Breedte	230 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	230 mm
Binnendoorsnede	11150 - 11150 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Aantal deksels	1
----------------	---

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	47
--	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	7030
Kleur	Grijs

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 5
Aantal scheidingswanden	4
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

