



FB9923009016



FB, bodemprofiel + deksel 99x230 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 230 mm |
| Binnendoorsnede | 19660 - 19660 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 1 |
|----------------|---|

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 77 |
|--|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 5 |
| Aantal scheidingswanden | 4 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Installatie, montage

